

Backplane VMEbus J2



I backplane VMEbus nVent SCHROFF sono caratterizzati da un'eccellente soppressione del rumore ad alta frequenza e valori MTBF molto elevati grazie ai condensatori ceramici e alla tecnologia di fabbricazione SMD.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme allo standard ANSI/VITA 1-1994 VME64

3 U con aereo J2

Il collegamento o l'isolamento tra la massa digitale e la massa del telaio possono essere modificati tramite vite

Terminazione passiva

Le tensioni di alimentazione possono essere fornite tramite power bugs (tag ad anello M4) o Fastons

È possibile posizionare più backplane affiancati senza perdita di spazio

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Slot di sistema	Larghezza asola
23001-051	Backplane	21	3U	VMEbus, J2	Slot 1 sinistro	4HP
23001-046	Backplane	16	3U	VMEbus, J2	Slot 1 sinistro	4HP
23001-040	Backplane	10	3U	VMEbus, J2	Slot 1 sinistro	4HP
23001-036	Backplane	6	3U	VMEbus, J2	Slot 1 sinistro	4HP
23001-035	Backplane	5	3U	VMEbus, J2	Slot 1 sinistro	4HP

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Slot di sistema	Larghezza asola
23001-034	Backplane	4	3U	VMEbus, J2	Slot 1 sinistro	4HP
23001-033	Backplane	3	3U	VMEbus, J2	Slot 1 sinistro	4HP
23001-032	Backplane	2	3U	VMEbus, J2	Slot 1 sinistro	4HP

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione
23001-051	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	128.5mm	425.3mm	1
23001-046	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	128.5mm	321.3mm	1
23001-040	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	128.5mm	199.2mm	1
23001-036	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	128.5mm	120.5mm	1
23001-035	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	128.5mm	100.2mm	1
23001-034	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	128.5mm	79.8mm	1
23001-033	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	128.5mm	59.7mm	1
23001-032	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	128.5mm	40.4mm	1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Altre configurazioni disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE