


Hoekbeugel met inzetstuk voor nagelpistool



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Maakt het mogelijk om afhangingen te realiseren met het nVent CADDY Speed Link kabelsysteem of doormiddel van kettingen

Compleet met schiethamer inzetstuk

Klemt zich vast aan het mondstuk van gas- of batterij-aangedreven schiethamers, waardoor een eenvoudige bevestiging aan de betonstructuur zelfs vanaf de vloer met behulp van een verlengstuk mogelijk is

Hoekbeugel met langere poot zorgt voor voldoende ruimte voor gereedschap

Snelle en gemakkelijke bevestiging aan betonnen welfsels of warmdakplaten

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Gatgrootte (HS)	Hoogte (H)	Breedte (W)
ABGBSF	173446	Staal, Nylon	Elektrolytisch verzinkt	7.1 mm	25.5 mm	50 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	Statische belasting
-----------------	---------------	---	---------------------


ABGBSF	173446	38 mm	440N
--------	--------	-------	------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting is de statische belasting van het inzetstuk van het nagelpistool. Neem contact op met de nagelfabrikant om de statische belasting van de nagel en het soort beton dat voor de installatie wordt gebruikt te evalueren. De maximale belasting is de laagste statische belasting zoals aangegeven door de nagelfabrikant of de gepubliceerde belasting voor de constructie.

Nail gun insert is compatible with BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 or equivalent nailers.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische
 ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

