

Platte onderlegging



KENMERKEN

Gebruikt onder de kop van een bout of onder een moer om de drukkracht, uitgeoefend op de verbinding te verdelen over een groter oppervlak

SPECIFICATIES


Voldoet aan: DIN 933

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Gatgrootte (HS)	Diameter (Ø)	Dikte (T)
01108S4	592490	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106S4	592480	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01108EG	592400	Staal	Elektrolytisch verzinkt	8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106EG	592390	Staal	Elektrolytisch verzinkt	6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01110HD	592415	Staal	Thermisch verzinkt	10.5 mm	21 mm	2 mm
01110S4	592500	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		10.5 mm	20 mm	2 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Gatgrootte(HS)	Diameter (Ø)	Dikte (T)
01110EG	592410	Staal	Elektrolytisch verzinkt	10.5 mm	20 mm	2 mm
01112EG	592420	Staal	Elektrolytisch verzinkt	13 mm	24 mm	2.5 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
 optie 1 – Klantenservice
 optie 2 – Technische ondersteuning

Europa

Nederland:
 +31 800-0200135
 Frankrijk:
 +33 800 901 793

Europa

Duitsland:
 800 1890272
 andere landen:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

