

Leidingaansluiting



KENMERKEN

Verbindt leiding met schroefdraad met PX-leidingklemmen


Vrouw-naar-vrouw connector

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Schroefdraad (G)	Hoogte (H)
PTC050EG	578730	Staal	Elektrolytisch verzinkt	1/2"	18 mm
PTC050S6	578800	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		1/2"	18 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

