

Leiding-/kabelklem



KENMERKEN

Inclusief draadeind, voor een snelle, eenvoudige montage

Dankzij de UNICBAND-beugel en Fixoband kunnen onderdelen aan buizen en palen worden bevestigd

SPECIFICATIES


Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Breedte (W)
CR037HD	336300	Staal	Thermisch verzinkt	10	16 - 20 mm	16 mm
CR037S4	336400	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		10	16 - 20 mm	16 mm
CR050HD	336310	Staal	Thermisch verzinkt	15	20 - 25 mm	16 mm
CR050S4	336410	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		15	20 - 25 mm	16 mm
CR075HD	336320	Staal	Thermisch verzinkt	20	26.9 - 31.8 mm	16 mm
CR075S4	336420	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		20	26.9 - 31.8 mm	16 mm
CR087HD	336322	Staal	Thermisch verzinkt		32 - 34 mm	16 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Breedte (W)
CR150S4	336450	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		40	47 - 51 mm	20 mm
CR200S4	336460	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		50	59.2 - 63.5 mm	20 mm
CR125S4	336440	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		32	40.0 - 44.5 mm	20 mm
CR200HD	336360	Staal	Thermisch verzinkt	50	59.2 - 63.5 mm	20 mm
CR125HD	336340	Staal	Thermisch verzinkt	32	40.0 - 44.5 mm	20 mm
CR100HD	336330	Staal	Thermisch verzinkt	25	33.7 - 38 mm	20 mm
CR100S4	336430	Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)		25	33.7 - 38 mm	20 mm
CR150HD	336350	Staal	Thermisch verzinkt	40	47 - 51 mm	20 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting 1 (F1)	Statische belasting 2 (F2)
CR037HD	336300	125N	550N
CR037S4	336400	125N	550N
CR050HD	336310	125N	550N
CR050S4	336410	125N	550N
CR075HD	336320	125N	550N
CR075S4	336420	125N	550N
CR087HD	336322	125N	550N
CR150S4	336450	250N	550N
CR200S4	336460	250N	550N
CR125S4	336440	250N	550N
CR200HD	336360	250N	550N
CR125HD	336340	250N	550N
CR100HD	336330	250N	550N
CR100S4	336430	250N	550N
CR150HD	336350	250N	550N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

