

Flat Corner-beugel met drie gaten



KENMERKEN

Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	A	B	Schroef inbegrepen
ZE107	313070	Staal	Thermisch verzinkt	85 mm	85 mm	Ja
ZEA107S6	387572	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		85 mm	85 mm	Nee
ZEA107	387570	Staal	Thermisch verzinkt	85 mm	85 mm	Nee
ZEA107EG	387571	Staal	Elektrolytisch verzinkt	87.5 mm	87.5 mm	Nee

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
ZE107	313070	10 mm	25mm
ZEA107S6	387572		
ZEA107	387570		
ZEA107EG	387571		

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

