

# Platte beugel met twee gaten



## KENMERKEN

Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen

## SPECIFICATIES

**Afwerking:** Thermisch verzinkt

**Materiaal:** Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	Gatgrootte (HS)	Dikte (T)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
ZE102	313020	83 mm	14	6	10	25mm
ZEA102	387520	83 mm	14	6		

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroef inbegrepen
ZE102	313020	Ja
ZEA102	387520	Nee

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

