


# U-bout



## KENMERKEN

Compleet met 4 moeren

## SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Staaftmaat (RS)
UB4N23M6S6	599485	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		23 mm	10	M6
UB4N30M6EG	599405	Staal	Elektrolytisch verzinkt	30 mm	20	M6
UB4N027M8S6	597615	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		27 mm	20	M8
UB4N30M6S6	599490	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		30 mm	20	M6
UB4N36M8S6	599495	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		36 mm	25	M8
UB4N36M8EG	599410	Staal	Elektrolytisch verzinkt	36 mm	25	M8
UB4N46M6EG	599415	Staal	Elektrolytisch verzinkt	42 mm	32	M8

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Staaftmaat (RS)
UB4N042M8	599150	Staal	Elektrolytisch verzinkt	42 mm	32	M8
UB4N46M6S6	599510	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		46 mm	32	M6
UB4N049M8S6	597645	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		49 mm	40	M8
UB4N049M8	599160	Staal	Elektrolytisch verzinkt	49 mm	40	M8
UB4N52M8S6	599515	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		52 mm	40	M8
UB4N52M8EG	599420	Staal	Elektrolytisch verzinkt	49 mm	40	M8
UB4N042M8S6	597635	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		42 mm	32	M8
UB4N64M8EG	599425	Staal	Elektrolytisch verzinkt	60 mm	50	M8
UB4N64M8S6	599520	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		65 mm	50	M8
UB4N74M8EG	599430	Staal	Elektrolytisch verzinkt	74 mm	65	M8
UB4N74M8S6	599525	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		74 mm	65	M8
UB4N076M8S6	597665	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		76 mm	65	M8
UB4N94M10EG	599440	Staal	Elektrolytisch verzinkt	94 mm	80	M10

Table 2/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Staaftmaat (RS)
UB4N090M10	599190	Staal	Elektrolytisch verzinkt	90 mm	80	M10
UB4N94M10S6	599530	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		94 mm	80	M10

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Staaftmaat (RS)
UB4N118M10EG	599445	Staal	Elektrolytisch verzinkt	118 mm	100	M10
UB4N118M10S6	599535	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		118 mm	100	M10
UB4N114M10	599200	Staal	Elektrolytisch verzinkt	114 mm	100	M10
UB4N114M8S6	599348	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		114 mm	100	M8
UB4N146M12S6	599540	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		146 mm	125	M12
UB4N146M12EG	599450	Staal	Elektrolytisch verzinkt	146 mm	125	M12
UB4N140M8S6	599350	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		140 mm	125	M8
UB4N140M8	599337	Staal	Elektrolytisch verzinkt	140 mm	125	M8
UB4N168M12EG	599455	Staal	Elektrolytisch verzinkt	168 mm		M12
UB4N168M12S6	599545	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		168 mm		M12
UB4N160M8S6	599351	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		160 mm		M8
UB4N160M8	599338	Staal	Elektrolytisch verzinkt	160 mm		M8
UB4N168M8S6	599352	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		168 mm	150	M8
UB4N172M16EG	599460	Staal	Elektrolytisch verzinkt	172 mm	150	M16
UB4N168M14	599240	Staal	Elektrolytisch verzinkt	168 mm	150	M14
UB4N172M16S6	599550	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		172 mm	150	M16
UB4N224M16EG	599470	Staal	Elektrolytisch verzinkt	224 mm	200	M16

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Staaftmaat (RS)
UB4N219M10S6	599354	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		219 mm	200	M10

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Buitendiameter (OD)	NB/DN	Staaftmaat (RS)
UB4N224M12S6	599555	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		224 mm	200	M12
UB4N219M16	599250	Staal	Elektrolytisch verzinkt	219 mm	200	M16
UB4N278M16EG	599475	Staal	Elektrolytisch verzinkt	278 mm	250	M16
UB4N278M16S6	599560	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		278 mm	250	M16
UB4N273M16	599260	Staal	Elektrolytisch verzinkt	273 mm	250	M16
UB4N323M10	599343	Staal	Elektrolytisch verzinkt	323 mm	300	M10
UB4N329M16S6	599565	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		345 mm	300	M16
UB4N329M16EG	599480	Staal	Elektrolytisch verzinkt	345 mm	300	M16

Table 1/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)
UB4N23M6S6	599485	50 mm
UB4N30M6EG	599405	60 mm
UB4N027M8S6	597615	58 mm
UB4N30M6S6	599490	60 mm
UB4N36M8S6	599495	70 mm
UB4N36M8EG	599410	70 mm
UB4N46M6EG	599415	80 mm
UB4N042M8	599150	76 mm
UB4N46M6S6	599510	80 mm
UB4N049M8S6	597645	78 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)
UB4N049M8	599160	78 mm
UB4N52M8S6	599515	90 mm
UB4N52M8EG	599420	90 mm
UB4N042M8S6	597635	76 mm
UB4N64M8EG	599425	100 mm
UB4N64M8S6	599520	100 mm
UB4N74M8EG	599430	120 mm
UB4N74M8S6	599525	120 mm
UB4N076M8S6	597665	118 mm
UB4N94M10EG	599440	140 mm

Table 2/3


Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)
UB4N090M10	599190	125 mm
UB4N94M10S6	599530	140 mm
UB4N118M10EG	599445	140 mm
UB4N118M10S6	599535	165 mm
UB4N114M10	599200	166 mm
UB4N114M8S6	599348	166 mm
UB4N146M12S6	599540	200 mm
UB4N146M12EG	599450	200 mm
UB4N140M8S6	599350	197 mm
UB4N140M8	599337	197 mm
UB4N168M12EG	599455	220 mm
UB4N168M12S6	599545	220 mm
UB4N160M8S6	599351	214 mm
UB4N160M8	599338	214 mm
UB4N168M8S6	599352	224 mm
UB4N172M16EG	599460	240 mm
UB4N168M14	599240	224 mm
UB4N172M16S6	599550	240 mm
UB4N224M16EG	599470	295 mm
UB4N219M10S6	599354	286 mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoogte (H)
-----------------	---------------	------------

UB4N224M12S6	599555	295 mm
UB4N219M16	599250	286 mm
UB4N278M16EG	599475	350 mm
UB4N278M16S6	599560	350 mm
UB4N273M16	599260	331 mm
UB4N323M10	599343	389 mm
UB4N329M16S6	599565	400 mm
UB4N329M16EG	599480	400 mm

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
 optie 1 – Klantenservice  
 optie 2 – Technische  
 ondersteuning

### Europa

Nederland:  
 +31 800-0200135  
 Frankrijk:  
 +33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
 800 1890272  
 andere landen:  
 +31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

