

# 19-inch kabeldoorvoer

## Data Solutions

19-inch eenheid voor eenvoudig en effectief kabelbeheer (kabelkanalen).



### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

19-inch voorpaneel voor kabelgoten

### SPECIFICATIES

**Type accessoire:** Frontpaneel  
**Producttype:** Frontpaneel  
**Materiaal:** Staal

Table 1/3

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Montage                 | Hoeveelheid in verpakking | Afwerking voorzijde | Afwerking achterzijde | Kleurcode |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 20118-734       | 1U        | Opschroefbare voorzijde | 1                         | Gelakt              | Gelakt                | RAL 7035  |
| 20118-767       | 1U        | Opschroefbare voorzijde | 1                         | Gelakt              | Gelakt                | RAL 7021  |

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Montage                 | Hoeveelheid in verpakking | Afwerking voorzijde | Afwerking achterzijde | Kleurcode |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 20118-736       | 2U        | Opschroefbare voorzijde | 1                         | Gelakt              | Gelakt                | RAL 7035  |
| 20118-768       | 2U        | Opschroefbare voorzijde | 1                         | Geanodiseerd        | Geleidend             | RAL 7021  |

Table 2/3

| Catalogusnummer | Diepte | EMC-afscherming | Afwerking    | Hoogte | Rekbreedte | Type                |
|-----------------|--------|-----------------|--------------|--------|------------|---------------------|
| 20118-734       | 1.5mm  | Nee             | Gepoedercoat | 43.6mm | 95HP       | 19 inch frontpaneel |
| 20118-767       | 1.5mm  | Nee             | Gepoedercoat | 43.6mm | 95HP       | 19 inch frontpaneel |
| 20118-736       | 1.5mm  | Nee             | Gepoedercoat | 88.1mm | 95HP       | 19 inch frontpaneel |
| 20118-768       | 1.5mm  | Nee             | Gepoedercoat | 88.1mm | 95HP       | 19 inch frontpaneel |

Table 3/3

| Catalogusnummer | Breedte |
|-----------------|---------|
| 20118-734       | 483mm   |
| 20118-767       | 483mm   |
| 20118-736       | 483mm   |
| 20118-768       | 483mm   |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de 19-inch montageset afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**