

19-inch apparatuurschap

Data Solutions



Diepteverstelbare 19-inch apparatuurschappen met een draagvermogen van 15 kg.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Montagehoogte 2 u.

Draagvermogen 15 kg

Diepte instelbaar in stappen van 25 mm, uitsteeklengte voorzijde min. 91 mm, max. 191 mm

SPECIFICATIES

Producttype: Kabelgoot

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking
20118-794	430mm	450mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Gepoedercoat
20118-795	430mm	450mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat

Table 2/2

Catalogusnummer	Type
20118-794	Plank voor apparatuur
20118-795	Plank voor apparatuur

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE