


19-inch voorpaneel, geventileerd

Data Solutions

Geventileerde voorpanelen zorgen voor warmteafvoer door gaten.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geventileerde voorpanelen (aluminium) zorgen voor warmteafvoer

SPECIFICATIES

Rekbreedte:	95HP
Materiaal:	Aluminium
Type accessoire:	Frontpaneel
Producttype:	Frontpaneel

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Afwerking	Montage	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30118-962	1U	Gepoedercoat	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt
30702-047	1U	Geanodiseerd	Opschroefbare voorzijde	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Afwerking	Montage	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30702-056	1U	Gepoedercoat	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt
30702-044	1U	Geanodiseerd	Opschroefbare voorzijde	1	Onbewerkt	Geleidend
30118-963	2U	Geanodiseerd	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt
30702-048	2U	Geanodiseerd	Opschroefbare voorzijde	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30702-057	2U	Gepoedercoat	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt
30118-964	3U	Gepoedercoat	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt
30702-058	3U	Gepoedercoat	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt
30702-046	3U	Geanodiseerd	Opschroefbare voorzijde	1	Onbewerkt	Onbewerkt
30702-045	2U	Geanodiseerd	Opschroefbare voorzijde	1	Onbewerkt	Onbewerkt
30702-049	3U	Geanodiseerd	Opschroefbare voorzijde	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd

Table 2/2

Catalogusnummer	Behandelde randen	Kleurcode	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Type	Breedte (W)
30118-962		RAL 7021	Nee	43.6mm	19 inch frontpaneel	483mm
30702-047	Ja		Nee	43.6mm	19 inch frontpaneel	483mm
30702-056		RAL 7035	Nee	43.6mm	19 inch frontpaneel	483mm
30702-044			Nee	43.6mm	19 inch frontpaneel	483mm
30118-963		RAL 7021	Nee	88.1mm	19 inch frontpaneel	483mm
30702-048	Ja		Nee	88.1mm	19 inch frontpaneel	483mm
30702-057		RAL 7035	Nee	88.1mm	19 inch frontpaneel	483mm
30118-964		RAL 7021	Nee	132.5mm	19 inch frontpaneel	483mm

