

Kabel naar Web van rail compleet lasapparaat, voeding

Data Solutions



KENMERKEN

Complete weblasmontage ontworpen voor de installatie van trackcircuits en brugverbindingen met de neutrale as
Is inclusief malreiniger en vuursteen

SPECIFICATIES

Materiaal: Grafiet; Staal; Thermoplastisch

Hechtverbindingstijl: W

Table 1/1

Catalogusnummer	Railtype	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl	Oriëntatie
PBWy301RH	UIC60	50 mm ² concentrisch	8.89mm	T20	Rechts
PBWT202JRH	85 lb tot 141 lb T-railsecties	2/0 touwslag	12.19mm	T20	Rechts
PBWT202JLH	85 lb tot 141 lb T-railsecties	2/0 touwslag	12.19mm	T20	Links
PBWT20X5RH	85 lb tot 141 lb T-railsecties	95 mm ² touwslag	15.52mm	T20	Rechts

Catalogusnummer	Railtype	Geleidergrootte	Buitendiameter geleider, nominaal	Lasstijl	Oriëntatie
PBWT20X5LH	85 lb tot 141 lb T-railsecties	95 mm ² touwslag	15.52mm	T20	Links
PBWT202WLH	85 lb tot 141 lb T-railsecties	250 kcmil touwslag	19.05mm	T20	Links
PBWT202WRH	85 lb tot 141 lb T-railsecties	250 kcmil touwslag	19.05mm	T20	Rechts
PBWT203SRH	85 lb tot 141 lb T-railsecties	500 kcmil touwslag	26.42mm	T20	Rechts
PBWT203SLH	85 lb tot 141 lb T-railsecties	500 kcmil touwslag	26.42mm	T20	Links

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE