

# FleXbus HCBC Plaat, 100 mm x 41 mm

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

**FLEXPLATE100**



### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Het massief koperen onderdeel zorgt voor een uitstekend elektrisch contact en verhindert de uitzetting van de vlecht tijdens het samenpersen.

Dankzij de HCBC-plaat kan de isolatie van de FleXbus-geleider het aansluitvlak overlappen

Snelle en gemakkelijke installatie

RoHS-conform

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

### PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 508181

Materiaal: Koper

Afwerking: Vertind

A: 115mm

B: 63mm

C: 45mm

D: 51mm

Dikte (T): 5mm

Geleidergrootte: 960 mm<sup>2</sup>; 1280 mm<sup>2</sup>; 1810 mm<sup>2</sup>

Gewicht eenheid: 0.32kg

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


---

Het is verplicht om de HCBC-klem te gebruiken die bij de HCBC-plaat hoort voor een goede aansluiting van de Flexbus-geleider.

It is mandatory to use the PIN associated with the HCBC Plate for proper connection mechanical resistance.

## DIAGRAMMEN

---



## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.