

Adapter voor vangstang/mast aansluiting

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

INTCPTMI16AT



KENMERKEN

Voor koppeling conventionele vangstang met RVS SIM masten

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Roestvrij staal 304L (EN 1.4306)

A: 52mm


Diameter (Ø): 28.6mm

Lengte 1 (L1): 25mm

Lengte 2 (L2): 24mm

Schroefdraadmaat 1 (TS1): M16

Schroefdraadmaat 2 (TS2): M25



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE