

# Kabel naar web van rail - compleet lassysteem, Voeding, UIC60, 50 mm<sup>2</sup> concentrisch, Rechterhand

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

---

## PBWY301RH



### KENMERKEN

---

Complete weblasmontage ontworpen voor de installatie van trackcircuits en brugverbindingen met de neutrale as  
Is inclusief malreiniger en vuursteen

### PRODUCTKENMERKEN

---

Materiaal: Grafiet; Staal; Thermoplastisch

Railtype: UIC60

Hechtverbindingstijl: W

Geleidergrootte: 50 mm<sup>2</sup> concentrisch

Buitendiameter geleider, nominaal: 8.89mm

Lasstijl: T20

Oriëntatie: Rechts

Alleen matrijs: Nee

Vervangingsmatrijs: PBWX5LH

Lasmetaal: PB65, afzonderlijk verkrijgbaar

Hendeltang: C105C, afzonderlijk verkrijgbaar

Geleiderhuls: S05F, afzonderlijk verkrijgbaar

Hamermatrijs: WD80, afzonderlijk verkrijgbaar

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**