

# Kabel naar kabel, PT, 4/0 concentrisch, 13,4 mm geleider 1 OD, K bliksemafleider, 16 mm geleider 2 OD

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

### PTC2Q8K



Grafietmallen van nVent ERICO Cadweld zijn ontworpen en ontwikkeld voor duizenden soorten verbindingen en geleidercombinaties.

### KENMERKEN

Vormt een permanente, lagweerstandverbinding

Geeft een moleculaire verbinding

Exothermische verbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn met dezelfde stroomcapaciteit als de geleider uitgevoerd

Draagbaar installatiemateriaal waarvoor geen externe energiebron nodig is

Installateurs kunnen eenvoudig worden opgeleid om exothermische verbindingen van nVent ERICO Cadweld te maken

Verbindingen kunnen visueel worden geïnspecteerd

### PRODUCTKENMERKEN

Matrijsserie: PT Mold Family

Geleider 1: 4/0 concentrisch

Buitendiameter geleider 1, nominaal: 13.41mm

Geleider 2: K bliksemafleider

Buitendiameter geleider 2, nominaal: 16mm

Matrijsnaad: Verticaal

Gespleten kroes: Nee

Slijtplaten: Nee

Alleen matrijs: Nee

Lasmateriaal: 250 of 250PLUSF20, afzonderlijk verkrijgbaar

Hendeltang: L160, afzonderlijk verkrijgbaar

Matrijsafdichting: T403, afzonderlijk verkrijgbaar

Prijscode: C

Gebruiksgemak: Voorkeur

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


Voor toepassingen zoals computerruimten, tunnels of andere ruimten met weinig ventilatie, specificeert u een rookvrije nVent ERICO Cadweld Exolon-mal. Voeg een XL-voorvoegsel toe aan het onderdeelnummer van de standaardmal bij het bestellen (bijvoorbeeld, een TAC2Q2Q wordt een XLTAC2Q2Q). Op dezelfde manier wordt ook nVent ERICO Cadweld Exolon-lasmateriaal aangeduid met het XL-voorvoegsel (150 wordt bijvoorbeeld XL150).

Mogelijk is een spleet tussen de geleiders noodzakelijk. Zie mallabel voor meer informatie.

| XX-X-XX-XX-L-M-W |                      |  |
|------------------|----------------------|--|
| XX               | Malfamilie           |  |
| X                | Prijsleutel          |  |
| XX               | Geleidercode 1       |  |
| XX               | Geleidercode 2       |  |
| L*               | Gespleten smeltkroes | Het gegoten gedeelte is gesplitst op mallen met horizontale opening voor eenvoudiger reiniging |
| M*               | Alleen mal           |  |
| W*               | Slijtplaten          | Vermindert mechanische slijtage van mallen bij kabelinvoerpunten                               |

\* Leeg als geen

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.