

Vierpolige verdeelblok met getapte rail, 160 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

TRS-160A



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

RoHS-conform

Easily fixes onto asymmetric DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 563160

Materiaal: Koper; Met glasvezel versterkt polyamide; Plexiglas

Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui): 630

Piekkortsluitstroom (Ipk): 34kA

Weerstand kortdurende stroomsterkte (Icw) 1s: 13.2kA

Aantal aansluitingen, lijnzijde: 2

Aantal aansluitingen, belastingszijde: 4

Gatgrootte (HS): 8mm

Schroefdraadmaat (TS): M6

Diepte (D): 68mm

Hoogte (H): 150mm

Breedte (W): 230mm

Gewicht eenheid: 1.15kg


Ontvlambaarheidsklasse: UL® 94V-0

Voldoet aan: IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE