



Lade van 19 inch, 3 u, RAL 7035

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

20110-056



19-inch laden maken montage van laptops mogelijk, schrijffoppervlakken voor eenvoudige bediening. De SCHROFF 19-inch lade heeft een laadvermogen van 15 KG, waardoor een breed scala aan producten in de lade kan worden geassembleerd.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Statisch draagvermogen 15 kg

Optioneel schrijffoppervlak

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 3U

Afwerking: Gepoedercoat

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Type: Lade

Materiaal: Staal

Producttype: Behuizing/reklade

Statische belasting: 15kg

Werkt met: 19 inch behuizingen

Net Weight: 10.03kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de 19-inch montageset afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE