


# Deurcontactschakelaar zonder kabel

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

**20118-810**



Deurcontactschakelaar met magneetcontact, maakt bedrijfsefficiëntie mogelijk. Dit product is eenvoudig in de hand te houden via plug-and-play.

### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Deurcontactschakelaar (zonder aansluitkabel)

### PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Schakelaar

Diepte: 33.5mm

Hoogte: 76.5mm

Bedrijfstemperatuur: -25 to 75°C

Beschermingsklasse: IP66

Breedte: 31mm

Voldoet aan: UL® 508; EN 50047 vorm B

Nominale stroom: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

Spanning: 24 – 230V

Draadgrootte: 0.5 – 2.5mm<sup>2</sup>

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Bestel beugel voor installatie van deurschakelaar (Varistar, Novastar, EURORACK) afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**