

Glazen luik Varistar CP met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 47 u, 2200H, 600 W

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

21630-093



Glazen deur met 3-punts vergrendeling maakt sterker contact tussen deur en kastframe mogelijk.

KENMERKEN

Glazen deur met 3-punts vergrendeling, met slot

Hendelhendel met sleutel (2 sleutels)

Openingshoek 180°

Veiligheidsglas, 6 mm

Standaard montage, vergrendeling op rechterportier

Kan achteraf worden uitgerust met hendel 24630003 en DIN-profiel halve cilinder met toetsen of drukknop

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 47U

Hoogte: 2200mm

Breedte: 600mm

Beschermingsklasse: IP20

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Zwartgrijs

Kleurcode: RAL 7021

Voldoet aan: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Afwerking: Gepoedercoat

Type vergrendeling: 3-punts vergrendeling

Materiaal: Staal; Glas

Productserie: Varistar CP

Producttype: Kastdeur

Type: Glazen deur

Werkt met: Varistar CP

Net Weight: 24.178kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

24U - 33U IP20 deuren hebben 2 scharnieren, 38U - 52U IP20 deuren hebben 3 scharnieren voor robuuste IP20 sluitconstructies voor langere kasten

Bestel hendelhendel 24630003 en de DIN-vergrendeling afzonderlijk als u de hendel van de 1333 DIN-vergrendelingshendel wilt vervangen

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE