

Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 33 u, 1600H 600W, IP55

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

21630-212



Stalen deur met montageframe aan binnenzijde, 3-punts vergrendeling en met hendel met ingebouwde drukknop.

KENMERKEN

Stalen deur met driepuntsvergrendeling voor beschermingsklasse IP 55

Hendel met ingebouwde drukknop

Openingshoek 180°

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 33U

Hoogte: 1600mm

Breedte: 600mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Zwartgrijs

Kleurcode: RAL 7021

Voldoet aan: IEC 61587-1

Afwerking: Gepoedercoat

Type vergrendeling: 3-punts vergrendeling

Materiaal: Staal

Productserie: Varistar CP

Producttype: Kastdeur

Beschermingsklasse: IP55

Type: Stalen deur

Werkt met: Varistar CP

Net Weight: 18.012kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de halve cilinder met DIN-profiel voor de hendel afzonderlijk.

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE