

Gefilterde deur voor rekkoeler in rij 45

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

24630-188

De gefilterde deur vervangt een standaard ongefilterde deur op de RackChiller in-Row 45 om het apparaat af te sluiten met luchtfiltering van inkomende / warme gangpadlucht. Het filter is wasbaar/reinigbaar met schoon water of perslucht.

KENMERKEN

Filtratie volgens EN779:2012 Klasse G2; ISO 16890 grof 35%

Vervangt de standaarddeur van RackChiller in rij 45

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Lucht/vloeistof-warmtewisselaars

Productserie: Varistar CP

Breedte: 300mm

Hoogte: 2000mm

Kleur: Zwartgrijs

Kleurcode: RAL 7021

Afwerking: Gepoedercoat

Materiaal: Staal

Net Weight: 11.526kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

Rekhoogte: 42U

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Werkt alleen met Varistar LHX+ 45 in-Rack en RackChiller in-Row 45

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE