


Mannelijke en vrouwelijke aansluiting met klemmenblok voor AC-lamp

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

57274



De kastverlichting biedt een compacte en flexibele oplossing en biedt snelle, eenvoudige montage en installatie. Voor flexibele montage kan de LED-lamp met schroeven aan de behuizing worden bevestigd of snel met optionele magnetische kits aan een plat stalen oppervlak worden bevestigd. Er is ook een bewegingssensor beschikbaar.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Lampen kunnen eenvoudig verticaal of horizontaal worden gemonteerd.

Eenvoudige bekabeling op basis van een plug-and-play systeem.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

PRODUCTKENMERKEN

Ingangsspanning AC: 250V max

Type accessoire: Verlichting

Beschermingsklasse: IP20

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Zwart

Diepte: 14mm

Afwerking: Glad mat

Hoogte: 53mm

Materiaal: Kunststof

Producttype: Verlichting

Type: Cabinet Light; Klemmenblok

Breedte: 18mm

Aansluittype: Invoer; Bedradingsdoorvoer; 2-polig

Nominale spanning: 250V

Bedrijfstemperatuur: 60°C min

Nominale stroom: 16A

Gewicht: 0.07kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE