


Aansluitstrip, IEC C19, 32 A, IEC 60309-stekker, 12x IEC C19, zekering 2x16 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

60110-281



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met IEC C19-uitgangen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Stekkerdozen met C19 IEC-aansluitingen

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Aansluitkabel 2 m, met connector conform IEC 60309

Montagehoogte 1 u.

PRODUCTKENMERKEN

Type fitting: IEC C19

Aantal fittingen: 12

Geschakelde stopcontacten: Nee

AC-spanning: 230V

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Grijs

Diepte: 44mm

Afwerking: Geanodiseerd

Hoogte: 44mm

Lengte: 947.5mm

Materiaal: Aluminium; Polyamide

Producttype: Stekkerdoos

Net Weight: 2.59kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte