

Intelligente iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EN1350



Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp

KENMERKEN

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en biedt bewaking op factureringsniveau

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig

C13, C19 uitgangen

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Intelligente PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (20) C13/C15; (20) C13/C15/C19/C21

Aantal fittingen: 40

Kleur: Zwart

Stroomonderbreker: 20 A, 1-polig, Hy-Mag

Geschakelde stopcontacten: Nee

Aantal stroomonderbrekers: 2

Nominaal vermogen: 7,4 kVA

Lengte ingangskabel: 3m

Locatie van de ingangskabel: Bovenste invoer

Ingangsspanning: 200 – 240V

Fase: 1 PH

Onderbrekingsclassificatie: 5kAIC

Nominale spanning: 230V

Max. ingangsvermogen: 7,44 kVA

Aan/uit-schakelaar inbegrepen: Nee

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 32 A

Uitgangsspanning: 230VAC

Rekeenheden: 0U

Stekkertype: IEC 60309 332P6 (IP44)

Type meting: Ingang

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Materiaal: Staal

Afwerking: Gepoedercoat

Hoogte: 1490mm

Breedte: 56mm

Diepte: 55mm

Gewicht: 8.22kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE