

MI PDU, 0U, 100A (80A)NA/100A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18)C13, (18)4-IN-1

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EN19HD

De Advantage Series PDU-serie met ingangsdetectie biedt energiemeting met geavanceerde opties voor energie- en milieubewaking. Uitgebreide bewaking op zowel het niveau van de ingangsfase als van de vermogenschakelaar biedt geavanceerde waarschuwingen bij mogelijke overbelastingen. Factureringsmeting levert nauwkeurige gegevens over het energieverbruik voor optimalisatie van het energieverbruik. De hot-swappable netwerkbeheercontroller biedt Gigabit- en redundante ethernetcommunicatie met geavanceerde ondersteuning voor externe omgevingssensoren en oplossingen voor toegang tot rackbeveiliging.

KENMERKEN

Chassis met zwarte poedercoating

IEC 62368 vermeld. Voldoet aan RoHS en REACH. Zie tekening voor aanvullende informatie.

UL 2900-1-gecertificeerd voor beveiligingssoftware cyberbeveiliging voor producten die via een netwerk kunnen worden aangesloten.

Dubbele netwerkaansluitpoorten: 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) en 1x (10/100 Mbps) verbinding/IP-adres

Ethernet-trapsgewijs tot 64 PDU's

Elke PDU kan voldoende gelijkstroom leveren om de netwerkmanagementelektronica van stroom te voorzien

Dubbele Ethernet-poorten voor redundante netwerkverbindingen

Externe connectiviteit via HTTP(s), IPv4 en IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)

Data Efficient REACT Framework met ondersteuning voor mobiele apparaten

Hot-swappable Network Management Card (NMC) zonder gereedschap met Cortex A-5 voor microverwerking en geheugen dat zowel rechtop als ondersteboven kan worden geïnstalleerd voor voedingsingangen boven of onder

De randkleur van het NMC-display kan door de gebruiker worden geprogrammeerd voor identificatie van de voedingsbron door PDU

Het NMC ondersteunt maximaal 10 digitale sensoren voor omgevingsbewaking en/of elektronische bewaking van de vergrendeling

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Intelligente PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (18) C13/C15; (18) C13/C15/C19/C21

Aantal fittingen: 36

Kleur: Zwart

Geschakelde stopcontacten: Nee

Kabellengte: 1800mm

Nominaal vermogen: 57,6 kVA Noord-Amerika; 69 kVA International

Stroomonderbreker: 20 A, 1-polig, Hy-MagA

Aantal stroomonderbrekers: 18

Nominale vermogensafgifte: 230VAC

Nominale spanning: 415V

Aantal uitgangsspanningen: 36

Aan/uit-schakelaar inbegrepen: Nee

Uitgangsspanning: 208 – 230VAC

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 100 A (80 A) Noord-Amerika; 100 Een Internationaal

Stekkertype: IEC 60309 5125P6W (IP67)

Rekeenheden: 0U

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Type meting: Ingang

Materiaal: Staal

Afwerking: Gepoedercoat

Hoogte: 1750mm

Breedte: 59mm

Diepte: 87mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Lengte ingangskabel: 1.8m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Garantie : de geleverde apparatuur van het nVent Enlogic-merk is gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de factuurdatum aan de oorspronkelijke koper vrij van fabricagefouten.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE