

Enlogic basis PDU

Data Solutions



De basis-PDU is een rendabele, betrouwbare oplossing voor stroomdistributie. Premium hydraulisch-magnetische stroomonderbrekers werken consistent in omgevingen met hoge temperaturen. De basis-PDU biedt geavanceerde functies, zoals IEC-uitgangen met kleurcodering, een slank chassisontwerp en montage zonder gereedschap, ondersteund door een probleemloze garantie van 5 jaar.

KENMERKEN

Chassis met zwarte poedercoating

IEC 62368 vermeld. Voldoet aan RoHS en REACH. Zie tekening voor aanvullende informatie.

SPECIFICATIES

Table 1/6

Catalogusnummer	Productserie	Type	Producttype	Type fitting	Aantal fittingen	Kleur
EB0860	Enlogic	Basis-PDU	Stekkerdoos	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Zwart
EB09JA	Enlogic	Basis-PDU	Stekkerdoos	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Zwart
EB0360	Enlogic	Basis-PDU	Stekkerdoos	(16) C13/C15	20	Zwart

Table 2/6

Catalogusnummer	Geschakelde stopcontacten	Kabellengte	Stroomonderbreker	Nominaal vermogen	Aantal stroomonderbrekers	Onderbrekings classificatie
EB0860	Nee	3000mm	20 A, 1-polig, Hy-MagA	17,3 kVA Noord-Amerika, 22,1 kVA International	6	

Catalogusnummer	Geschakelde stopcontacten	Kabellengte	Stroomonderbreker	Nominaal vermogen	Aantal stroomonderbrekers	Onderbrekings classificatie
EB09JA	Nee	1800mm	20 A, 1-polig, Hy-MagA	34,6 kVA Noord-Amerika, 43,5 kVA International	12	
EB0360	Nee	3000mm	16 A, 1-polig, Hy-Mag	7,4 kVA	2	5kAIC

Table 3/6

Catalogusnummer	Nominale vermogensafgifte	Nominale spanning	Aantal uitgangsspanningen	Aantal fasen	Aan/uitschakelaar inbegrepen	Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte)
EB0860	230VAC	415V			Nee	30 A (24 A) Noord-Amerika, 32 A internationaal
EB09JA	230VAC	415V	36		Nee	60 A (48 A) Noord-Amerika, 63 A internationaal
EB0360	230VAC	230V	20	1	Nee	32 A

Table 4/6

Catalogusnummer	Uitgangsspanning	Rekeenheden	Stekkertype	Type meting	Verwijderbare ingangskabel	Materiaal
EB0860	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Geen	Nee	Staal
EB09JA	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 560P6/563P6	Geen	Nee	Staal
EB0360	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Geen	Nee	Staal

Table 5/6

Catalogusnummer	Afwerking	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Hoeveelheid in verpakking
EB0860	Gepoedercoat	1490mm	56mm	55mm		1
EB09JA	Gepoedercoat	965mm	114mm	75mm		1
EB0360	Gepoedercoat	817mm	52mm	53mm	3.6kg	1

Table 6/6

Catalogusnummer	Lengte ingangskabel
EB0860	3m

Catalogusnummer	Lengte ingangskabel
EB09JA	1.8m
EB0360	3m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Garantie : de geleverde apparatuur van het nVent Enlogic-merk is gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de factuurdatum aan de oorspronkelijke koper vrij van fabricagefouten.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE