

nVent-CADDY Cat HP J-Hook met multifunctionele clip

Data Solutions



KENMERKEN

Snelle bevestiging aan draadstang of draad

Volledig verstelbaar en gemakkelijk te verplaatsen voor eventuele wijzigingen na de installatie

Biedt een optimale ondersteuning voor gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid, tot en met Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 en glasvezelkabel

Biedt vergeleken met de meeste andere onderbroken kabeldraagsystemen een superieure vulcapaciteit en belasting

Afgeronde randen op de j-haken zorgen voor ondersteuning van een adequate buigradius voor gegevenskabels met hoge doorvoersnelheid

Kosteneffectief alternatief voor dure kabelgoten

Voldoet aan EN 50174-2

Voldoet aan ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 en ANSI®/TIA 569

Meer capaciteit en toepassingsmogelijkheden door de combinatie van 4Z- en 6Z-producten in één verbeterd en efficiënt aanbod

De verbeterde multifunctionele clip maakt een geoptimaliseerde voorraad mogelijk en vermindert tegelijkertijd de planningsrisico's van meerdere SKU's op de werklocatie


SPECIFICATIES

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Onderbroken draagsystemen moeten minimaal om de 1,5 m ondersteuning bieden, in overeenkomst met TIA 569-C.9.7.

Kabelcapaciteit is berekend op basis van een vulratio van 70%.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE