

# Enkele temperatuur- en vochtigheidssensor

## Data Solutions



Sensor voor enkele temperatuur- en vochtigheidssensor voor nVent SCHROFF-voedings-PDU's

### KENMERKEN

Enkele temperatuur- en vochtigheidssensor

Met kabel van 2 meter en geïntegreerde magneet voor eenvoudige montage

Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie

Hot-pluggable voor eenvoudige integratie

Temperatuurmeetbereik 0 tot 65 °C

Nauwkeurigheid temperatuurmeting +/- 2 %

Meetbereik vochtigheid 10-90% RV, niet-condenserend

Nauwkeurigheid vochtigheidsmeting +/- 5%

### SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Werkt met | Hoogte | Hoeveelheid in verpakking | Stekkertype | Verwijderbare ingangskabel |
|-----------------|-----------|--------|---------------------------|-------------|----------------------------|
| EA9103          | RackPower | 270mm  | 1                         | RJ45        | Nee                        |

### WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**