

Varistar CP-frame

Data Solutions



Het gelaste frame van Varistar CP is leverbaar voor statische belasting en kan worden geïntegreerd met 19", ETSI of montageplaat. Daarnaast kunnen indien nodig zwenkwielen aan het frame worden toegevoegd.

Als u echter zwenkwielen nodig hebt voor uw toepassing, kunt u een mobiel frame overwegen dat al zwenkwielen bevat.

KENMERKEN

Gelast, afwerking met poedercoating, zwart grijs, RAL 7021

St, 1,5 mm, verzinkt, met centraal GND/aardingspunt

Statisch draagvermogen max. 1600 kg

Bestel verstelbare voetjes afzonderlijk

SPECIFICATIES

Statische belasting:	1600kg
Producttype:	Behuizing/rekframe
Materiaal:	Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
20630-110	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	Zwartgrijs
20630-114	47U	2200mm	600mm	1000mm	1	Zwartgrijs
20630-084	33U	1600mm	600mm	800mm	1	Zwartgrijs
20630-125	52U	2450mm	600mm	1200mm	1	Zwartgrijs
20630-113	47U	2200mm	600mm	900mm	1	Zwartgrijs
20630-072	24U	1200mm	800mm	800mm	1	Zwartgrijs
20630-085	33U	1600mm	600mm	900mm	1	Zwartgrijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
20630-112	47U	2200mm	600mm	800mm	1	Zwartgrijs
20630-086	33U	1600mm	600mm	1000mm	1	Zwartgrijs
20630-111	47U	2200mm	600mm	600mm	1	Zwartgrijs
20630-087	33U	1600mm	800mm	600mm	1	Zwartgrijs
20630-083	33U	1600mm	600mm	600mm	1	Zwartgrijs
20630-126	52U	2450mm	800mm	1000mm	1	Zwartgrijs
20630-071	24U	1200mm	800mm	600mm	1	Zwartgrijs
20630-088	33U	1600mm	800mm	800mm	1	Zwartgrijs
20630-089	33U	1600mm	800mm	900mm	1	Zwartgrijs
20630-108	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	Zwartgrijs
20630-127	52U	2450mm	800mm	1100mm	1	Zwartgrijs
20630-090	33U	1600mm	800mm	1000mm	1	Zwartgrijs
20630-107	42U	2000mm	800mm	900mm	1	Zwartgrijs
20630-068	24U	1200mm	600mm	1000mm	1	Zwartgrijs
20630-079	29U	1400mm	800mm	600mm	1	Zwartgrijs
20630-075	29U	1400mm	600mm	600mm	1	Zwartgrijs
20630-122	47U	2200mm	800mm	1200mm	1	Zwartgrijs
20630-076	29U	1400mm	600mm	800mm	1	Zwartgrijs
20630-121	47U	2200mm	800mm	1100mm	1	Zwartgrijs
20630-077	29U	1400mm	600mm	900mm	1	Zwartgrijs
20630-120	47U	2200mm	800mm	1000mm	1	Zwartgrijs
20630-123	52U	2450mm	600mm	1000mm	1	Zwartgrijs
20630-078	29U	1400mm	600mm	1000mm	1	Zwartgrijs
20630-074	24U	1200mm	800mm	1000mm	1	Zwartgrijs
20630-119	47U	2200mm	800mm	900mm	1	Zwartgrijs
20630-109	42U	2000mm	800mm	1100mm	1	Zwartgrijs
20630-118	47U	2200mm	800mm	800mm	1	Zwartgrijs
20630-080	29U	1400mm	800mm	800mm	1	Zwartgrijs
20630-117	47U	2200mm	800mm	600mm	1	Zwartgrijs
20630-124	52U	2450mm	600mm	1100mm	1	Zwartgrijs
20630-081	29U	1400mm	800mm	900mm	1	Zwartgrijs
20630-116	47U	2200mm	600mm	1200mm	1	Zwartgrijs
20630-073	24U	1200mm	800mm	900mm	1	Zwartgrijs
20630-082	29U	1400mm	800mm	1000mm	1	Zwartgrijs

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur
20630-115	47U	2200mm	600mm	1100mm	1	Zwartgrijs
20630-099	42U	2000mm	600mm	600mm	1	Zwartgrijs
20630-101	42U	2000mm	600mm	900mm	1	Zwartgrijs
20630-096	38U	1800mm	800mm	800mm	1	Zwartgrijs
20630-066	24U	1200mm	600mm	800mm	1	Zwartgrijs
20630-102	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	Zwartgrijs
20630-095	38U	1800mm	800mm	600mm	1	Zwartgrijs
20630-261	42U	2000mm	600mm	300mm	1	Zwartgrijs
20630-097	38U	1800mm	800mm	900mm	1	Zwartgrijs
20630-103	42U	2000mm	600mm	1100mm	1	Zwartgrijs
20630-094	38U	1800mm	600mm	1000mm	1	Zwartgrijs
20630-104	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	Zwartgrijs
20630-093	38U	1800mm	600mm	900mm	1	Zwartgrijs
20630-067	24U	1200mm	600mm	900mm	1	Zwartgrijs
20630-262	47U	2200mm	600mm	300mm	1	Zwartgrijs
20630-100	42U	2000mm	600mm	800mm	1	Zwartgrijs
20630-128	52U	2450mm	800mm	1200mm	1	Zwartgrijs
20630-098	38U	1800mm	800mm	1000mm	1	Zwartgrijs
20630-105	42U	2000mm	800mm	600mm	1	Zwartgrijs
20630-092	38U	1800mm	600mm	800mm	1	Zwartgrijs
20630-065	24U	1200mm	600mm	600mm	1	Zwartgrijs
20630-091	38U	1800mm	600mm	600mm	1	Zwartgrijs
20630-106	42U	2000mm	800mm	800mm	1	Zwartgrijs

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleurcode	Voldoet aan	Framemateriaal	Type	Werkt met
20630-110	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-114	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-084	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-125	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-113	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-072	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-085	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP

Catalogusnummer	Kleurcode	Voldoet aan	Framemateriaal	Type	Werkt met
20630-112	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-086	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-111	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-087	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-083	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-126	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-071	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-088	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-089	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-108	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-127	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-090	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-107	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-068	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-079	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-075	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-122	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-076	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-121	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-077	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-120	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-123	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-078	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-074	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-119	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-109	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-118	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-080	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-117	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP

Catalogusnummer	Kleurcode	Voldoet aan	Framemateriaal	Type	Werkt met
20630-124	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-081	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-116	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-073	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-082	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-115	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-099	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-101	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-096	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-066	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-102	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-095	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-261	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-097	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-103	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-094	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-104	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-093	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-067	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-262	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-100	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-128	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Staal	Standaard	Varistar CP
20630-098	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-105	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-092	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-065	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-091	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP
20630-106	RAL 7021		Staal	Standaard	Varistar CP

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Zwenkwiel kan aan het frame worden toegevoegd. Als u een zwenkwiel nodig hebt voor uw toepassing, kunt u een mobiel frame met zwenkwielen bestellen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE