

# Compressiemof



## KENMERKEN

Vertind ter bescherming tegen corrosie

Gegloeid koper vergemakkelijkt het krimpen

Bevat een positieve stop voor de juiste positionering van de kabels binnen de mof

## SPECIFICATIES

**Materiaal:** Koper

**Afwerking:** Vertind

Table 1/1

Catalogusnummer	Geleidergrootte	Lengte (L)	Type gereedschap/matrijs
A2314J	#9 massief	36.5mm	SBT031DJ handmatige compressietool/geen matrijs vereist
A2364J	#8 massief	36.5mm	SBT031DJ handmatige compressietool/geen matrijs vereist
A2363J	#6 massief	36.5mm	SBT031DJ handmatige compressietool/geen matrijs vereist

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Opmerking: Elke mof is geschikt voor een verbindingstreng van 3/16 inch in één uiteinde. Het andere uiteinde van de mof is geschikt voor de in de bovenstaande tabel aangegeven geleiderafmetingen.

## DIAGRAMMEN

---



## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**