

Massieve koperen aardingsstang, inwendig schroefdraad



KENMERKEN

Deelbare massief koperen aardingspen met inwendige schroefdraad

SPECIFICATIES

Treksterkte: 50 MPa


Materiaal: Koper

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Aardingsstangdia meter, effectief (Ø)	Schroefdraadmaat (TS)	Lengte (L)	Gewicht eenheid
SCR15	710070	15 mm	M10	1.2m	1.64 kg
SCR20	710080	20 mm	M10	1.2m	3.34 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Omdat koper een zacht metaal is, is het van belang om dit product met de nodige voorzichtigheid de grond in te drijven.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE