

Diepte binnenprofiel voor HDW, DIPH



Het DIPH-profielsysteem is een 40 mm breed en 25 mm hoog profiel dat aan de zijkanten en de basis van HDW-behuizingen kan worden gemonteerd. Het heeft twee rijen met gatenpatronen en kan worden gebruikt in combinatie met de CLPK- en CLPF-profielen. Er is geen machinale bewerking nodig.

KENMERKEN

Omschrijving: Het DIPH-profielsysteem is een 40 mm breed en 25 mm hoog profiel dat aan de zijkanten en de basis van HDW-behuizingen kan worden gemonteerd. Het heeft twee rijen met gatenpatronen en kan worden gebruikt in combinatie met de CLPK- en CLPF-profielen. Er is geen machinale bewerking nodig.

Verpakkingseenheid: 4 profielen inclusief bevestigingsaccessoires.

Materiaal: Verzinkt staal.

SPECIFICATIES

Materiaal: Staal
Afwerking: Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Nominale belasting	Materiaal behuizing
DIPH210	25mm	40mm	210mm	150N	Roestvrij staal
DIPH300	25mm	40mm	300mm	150N	Roestvrij staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE