

Frictieschuif, L



Deze profielen moeten worden gebruikt ter ondersteuning van zware apparatuur, en om de beugels van de 19 inch profielen te ontlasten.

KENMERKEN

Omschrijving: Ter ondersteuning van zware componenten die gemonteerd in het front tussen de 19" profielen. Versie gemonteerd met 2 schroeven per profiel, en versie met click-in fixatie.

Materiaal: Click-in versie: 1,5 mm en vaste versie: 3 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 1 kit inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Dikte:	3mm
Materiaal:	Plaatstaal
Afwerking:	Verzinkt

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Max. belasting	Materiaal behuizing
L470	43mm	470mm	42mm	980N	Plaatstaal
L406C	43mm	406mm	42mm	490N	Plaatstaal
L470C	43mm	470mm	42mm	490N	Plaatstaal
L700	43mm	700mm	42mm	980N	Plaatstaal
L406	43mm	406mm	42mm	980N	Plaatstaal
L597	43mm	597mm	42mm	980N	Plaatstaal
L279	43mm	279mm	42mm	980N	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTÉ