


Binnendeur, UID



Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor schakelaars, meters, lampen, etcetera. Scharnieren kunnen gemonteerd worden, rechts- of linksdraaiend. Deur voorzien van 3 mm DIN slot. Afstand tussen UID en kastdeur: 48mm.

Materiaal: Glasvezel versterkt polyester.

Afwerking: RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 20.

Levering: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.

A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure

Additional mounting surface providing two levels of access

Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only

This accessory is often used in enclosures with glazed door

SPECIFICATIES

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Materiaal: | Met glasvezel versterkt polymeer |
| Kleur: | Lichtgrijs |
| Kleurcode: | RAL 7035 |
| Afwerking: | Glad mat |

Table 1/1

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte |
|-----------------|--------|---------|
| UID5075 | 500mm | 750mm |
| UID5050 | 500mm | 500mm |
| UID10050 | 1000mm | 500mm |
| UID7550 | 750mm | 500mm |
| UID7575 | 750mm | 750mm |
| UID10075 | 1000mm | 750mm |

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE