

Sectie Profielen voor kabelinvoer, SCE



Dit kliksectieprofiel is uitgerust met een vooraf gemonteerde pakking, voor de afdichting van de lege ruimte rond de kabels die tussen de bodemplaten zijn gelegd. Deze pakking zorgt ervoor dat de beschermingsgraad van de behuizing wordt gehandhaafd.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor het afdichten van de kabeldoorvoer tussen de bodemplaten. Vormt een nauwe afdichting rond kabels en vult kieren om te voorkomen dat er stof binnendringt. Het schuim is vooraf aangebracht in het sectieprofiel dat gemakkelijk in de bodemplaten kan worden gemonteerd dankzij de click-in bevestiging. Een alternatief voor de pakkingset voor de bodemplaat BG01.

Materiaal: Sectieprofiel van geëxtrudeerd PVC. Pakking: zelfklevend foam met dwarsdoorsnede van 30x25 mm.

Verpakkingseenheid: 1 set bestaat uit 2 sectieprofielen met click-in bevestiging en foam rubber.

SPECIFICATIES

Dikte:	1.2mm
Kleur:	Zwart
Materiaal:	PVC
Afwerking:	Glad mat

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Voor montage
SCE1200R	30mm	1200mm	20mm	PVC	In achterste positie
SCE600	30mm	600mm	20mm	PVC	Diepgaand
SCE1000	30mm	1000mm	20mm	PVC	Diepgaand
SCE800	30mm	800mm	20mm	PVC	Diepgaand
SCE800R	30mm	800mm	20mm	PVC	In achterste positie
SCE1000R	30mm	1000mm	20mm	PVC	In achterste positie
SCE1200	30mm	1200mm	20mm	PVC	Diepgaand
SCE600R	30mm	600mm	20mm	PVC	In achterste positie

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE