

P14 Position Coupler, Stainless Steel, 16 mm, #5, 15M, 30 mm dia, 112 mm x 119 mm, 24 mm Bar Depth

CATALOGUSNUMMER

EL16P14LSSN



Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

KENMERKEN

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrosion resistance

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Roestvrij staal Duplex 2205 (EN 1.4462)

Afwerking: Onbewerkt

Afstelling koppeling: Standaard

Wapeningsmaat, metrisch: 16 mm

Wapeningsmaat, VS: #5

Wapeningsmaat, Canada: 15M

Diameter (Ø): 30 mm

Lengte 1 (L1): 112 mm

Lengte 2 (L2): 119 mm

Stangdiepte (BD): 24mm

Tussenruimte stang 1 (BG1): 64mm

Tussenruimte stang 2 (BG2): 71mm

Koppelingshuis (CB): 54mm

Gewicht eenheid: 0.44 kg


Ontworpen voor: AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 type 1 (125% gespecificeerd rendement); ACI 318 type 2 (gespecificeerde treksterkte); ACI 349; ACI 359; AS3600

Hoeveelheid in verpakking: 44

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE