

# 19-inch montageset M6



Gebruik voor standaard aarding een aardingsmoer en -ring op ten minste één bevestigingspunt.

Wanneer een 19-inch montageset wordt gebruikt met een geleidende 19-inch paneelmontage, zijn er geen kooimoeren nodig.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Montagesets voor montage van 19-inch componenten in een kast

Voor montage van frontpanelen, distributievelden of andere componenten op het frame, schuifbevestigingen of dieptebalken met vierkante uitsparingen

## SPECIFICATIES

**Producttype:** Montageset

**Afwerking:** Verzinkt

Table 1/2

Catalogusnummer	Lengte	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Materiaal	Productserie	Type
21120-196	16mm	4	M6	Staal		Montageset, Aarding

Catalogusnummer	Lengte	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Materiaal	Productserie	Type
21190-095		4	M6	Staal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Buitenopstelling	Montageset
21120-213		4	M6	Staal		Montageset
21100-435		8	M6	Staal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Buitenopstelling	Montageset
21120-199	13mm	100	M6	Staal		Montageset, Aarding
21120-197	16mm	32	M6	Staal		Montageset, Aarding
21120-198	16mm	50	M6	Staal		Montageset, Aarding
21190-435		32	M6	Staal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Buitenopstelling	Montageset

Catalogusnummer	Lengte	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Materiaal	Productserie	Type
21101-810		100	M6	Staal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Buitenopstelling	Montageset
21101-809		50	M6	Staal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Buitenopstelling	Montageset
21120-215		32	M6	Staal		Montageset
21120-214		50	M6	Staal		Montageset
21120-216		100	M6	Staal		Montageset

Table 2/2

Catalogusnummer	Werkt met	Certificeringen
21120-196	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-095	19 inch omkasting, 19 inch wandbevestiging, 19 inch behuizingen voor binnen, 19 inch behuizingen voor buiten	RoHS
21120-213	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-435	19 inch omkasting, 19 inch wandbevestiging, 19 inch behuizingen voor binnen, 19 inch behuizingen voor buiten	RoHS
21120-199	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

Catalogusnummer	Werkt met	Certificeringen
21120-198	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-435	19 inch omkasting, 19 inch wandbevestiging, 19" Indoor Cabinets, 19 inch behuizingen voor buiten	RoHS
21101-810	19 inch omkasting, 19 inch wandbevestiging, 19 inch behuizingen voor binnen, 19 inch behuizingen voor buiten	RoHS
21101-809	19 inch omkasting, 19 inch wandbevestiging, 19 inch behuizingen voor binnen, 19 inch behuizingen voor buiten	RoHS
21120-215	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-214	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-216	Frontpanelen, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**