

Lade van 19 inch



19-inch laden maken montage van laptops mogelijk, schrijfpoppervlakken voor eenvoudige bediening. De SCHROFF 19-inch lade heeft een laadvermogen van 15 KG, waardoor een breed scala aan producten in de lade kan worden geassembleerd.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Statisch draagvermogen 15 kg

Optioneel schrijfpoppervlak

SPECIFICATIES

Statische belasting: 15kg
Producttype: Behuizing/reklade
Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking voorzijde
20110-054	1U	Gepoedercoat	1	Lichtgrijs	RAL 7035	
20110-061	1U	Gepoedercoat	1			Geanodiseerd
20110-180	1U	Gepoedercoat	1	Zwartgrijs	RAL 7021	
20110-056	3U	Gepoedercoat	1	Lichtgrijs	RAL 7035	
20110-062	2U	Gepoedercoat	1			Geanodiseerd

Catalogusnummer	Rekhoogte	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking voorzijde
20110-181	2U	Gepoedercoat	1	Zwartgrijs	RAL 7021	
20110-063	3U	Gepoedercoat	1			Geanodiseerd
20110-055	2U	Gepoedercoat	1	Lichtgrijs	RAL 7035	
20110-182	3U	Gepoedercoat	1	Zwartgrijs	RAL 7021	

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Werkt met
20110-054	Lade	19 inch behuizingen
20110-061	Lade	19 inch behuizingen
20110-180	Lade	19 inch behuizingen
20110-056	Lade	19 inch behuizingen
20110-062	Lade	19 inch behuizingen
20110-181	Lade	19 inch behuizingen
20110-063	Lade	19 inch behuizingen
20110-055	Lade	19 inch behuizingen
20110-182	Lade	19 inch behuizingen

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de 19-inch montageset afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE