


19-inch voorpaneel, geventileerd

Geventileerde voorpanelen zorgen voor warmteafvoer door gaten.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geventileerde voorpanelen (aluminium) zorgen voor warmteafvoer

SPECIFICATIES

Rekbreedte:	95HP
Materiaal:	Aluminium
Type accessoire:	Frontpaneel
Producttype:	Frontpaneel

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Afwerking	Montage	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30118-962	1U	Gepoedercoat	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt
30702-047	1U	Geanodiseerd	Opschroefbare voorzijde	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30702-056	1U	Gepoedercoat	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt

Catalogusnummer	Rekhoogte	Afwerking	Montage	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde
30702-044	1U	Geanodiseerd	Opschroefbare voorzijde	1	Onbewerkt	Geleidend
30118-963	2U	Geanodiseerd	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt
30702-048	2U	Geanodiseerd	Opschroefbare voorzijde	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd
30702-057	2U	Gepoedercoat	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt
30118-964	3U	Gepoedercoat	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt
30702-058	3U	Gepoedercoat	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt
30702-046	3U	Geanodiseerd	Opschroefbare voorzijde	1	Onbewerkt	Onbewerkt
30702-045	2U	Geanodiseerd	Opschroefbare voorzijde	1	Onbewerkt	Onbewerkt
30702-049	3U	Geanodiseerd	Opschroefbare voorzijde	1	Geanodiseerd	Geanodiseerd

Table 2/2


Catalogusnummer	Behandelde randen	Kleurcode	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Type	Breedte (W)
30118-962		RAL 7021	Nee	43.6mm	19 inch frontpaneel	483mm
30702-047	Ja		Nee	43.6mm	19 inch frontpaneel	483mm
30702-056		RAL 7035	Nee	43.6mm	19 inch frontpaneel	483mm
30702-044			Nee	43.6mm	19 inch frontpaneel	483mm
30118-963		RAL 7021	Nee	88.1mm	19 inch frontpaneel	483mm
30702-048	Ja		Nee	88.1mm	19 inch frontpaneel	483mm
30702-057		RAL 7035	Nee	88.1mm	19 inch frontpaneel	483mm
30118-964		RAL 7021	Nee	132.5mm	19 inch frontpaneel	483mm
30702-058		RAL 7035	Nee	132.5mm	19 inch frontpaneel	483mm

Catalogusnummer	Behandelde randen	Kleurcode	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Type	Breedte (W)
30702-046			Nee	132.5mm	19 inch frontpaneel	483mm
30702-045			Nee	88.1mm	19 inch frontpaneel	483mm
30702-049	Ja		Nee	132.5mm	19 inch frontpaneel	483mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de 19-inch montageset afzonderlijk.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE