

AC Fan

Axiale ventilator, 119 mm, met AC-ingang. Vervangend onderdeel voor 1 u ventilatorladen.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

119 mm DC-ventilator met stekker voor aansluitkabel

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Werkt met	Breedte	Lengte	Hoogte	AC-spanning	Frequentie
20713-146	19 inch ventilatorladen	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-142	19 inch ventilatorladen	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz
20713-244	19 inch ventilatorladen	119mm	119mm	38mm	115V	50/60 Hz
20713-147	19 inch ventilatorladen	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-243	19 inch ventilatorladen	119mm	119mm	38mm	230V	50/60 Hz
20700-001	19 inch ventilatorladen	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz

Table 2/3

Catalogusnummer	Luchtstroom bij 50 Hz	Luchtstroom bij 60 Hz	Geluidsniveau bij 50 Hz	Geluidsniveau bij 60 Hz	Vermogen bij 50 Hz	Vermogen bij 60 Hz
20713-146	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-142	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-244	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20713-147	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20713-243	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20700-001	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W

Table 3/3

Catalogusnummer	Max. statische druk	Omgevingstemperatuur	Hoeveelheid in verpakking
20713-146	23Pa	70°C	1
20713-142	23Pa	70°C	1
20713-244	73Pa	70°C	1
20713-147	41Pa	70°C	1
20713-243	73Pa	70°C	1
20700-001	41Pa	70°C	1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel aansluitkabel en beschermrooster afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE