

CompacPRO-achterpaneel met geventileerde sleuven



Het achterpaneel met geventileerde sleuven kan worden gebruikt voor de CompacPRO-behuizing. Het achterpaneel is met bouten op het achterframe bevestigd.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Al materiaal 3,0 mm

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Afwerking:	Geanodiseerd
Werkt met:	Omkastingen
Productserie:	CompacPRO
Type:	Achterpaneel
Producttype:	Zijpaneel

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking
30823-027	3U	63HP	1
30823-033	4U	42HP	1
30823-036	4U	63HP	1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking
30823-021	3U	28HP	1
30823-024	3U	42HP	1
30823-518	4U	84HP	1
30823-512	2U	84HP	1
30823-045	6U	63HP	1
30823-015	2U	42HP	1
30823-521	6U	84HP	1
30823-515	3U	84HP	1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE