

## Die Cast voet



De tip?omhoog voeten van aluminium gegoten materiaal maken montage op de bodemplaat van een behuizing mogelijk. Beschikbaar met of zonder kantelfunctie. Kleur RAL 9006 Wit Aluminium.

### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

De plaatsing van de behuizing wordt bevestigd door rubberen antislipinzetstukken

Kan worden gebruikt in plaats van standaard voeten

Draagvermogen: 50 kg per voet, max. gewicht 40 kg

Montagegaten zijn aangebracht in de onderste afdekking van de behuizingen

### SPECIFICATIES

<b>Materiaal:</b>	Aluminium
<b>Werkt met:</b>	Omkastingen
<b>Productserie:</b>	RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
<b>Producttype:</b>	Voet
<b>Kleur:</b>	Zilver

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Kleurcode	Type
10603-001	1	RAL 9006	Voet, Without Tip-up
10603-002	1	RAL 9006	Voet, Met Tip-up

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering vindt plaats in veelvouden van standaardverpakkingen. De prijs is per afzonderlijk item.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**