



MTCA.0-systeem voor 10 enkele full-size AMC -modules, 3 u, 84 pk

CATALOGUSNUMMER

11850-011



De dubbele AMC-kaarthouder aan de rechterkant biedt plaats aan 4 dubbele volwaardige AMC's of, met de optionele splitsingskit, 8 enkelvoudige volwaardige AMC's.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Conform specificatie PICMG MTCA.0 R1.0

3 u, 19-inch subrackstelsel voor 10 Single Full-Size AdvancedMC-modules, 2 Single Full-Size MCH's en 2 voedingsmodules met een breedte tot 12 pk

In plaats van 8 Single Full-Size AdvancedMC modules, kan de rechterkooi worden gebruikt voor 4 Double Full-Size modules

Backplane met dual star topologie, directe aansluitingen voor S-ATA/SAS

Kloktopologie naar PICMG AMC.0 R2.0

Twee hot-swap ventilatormodules in push/pull-configuratie, elk met koelunit manager (CU EMMC), luchtstroom van rechts naar links

Het luchtfilter is toegankelijk via de voorkant, met aanwezigheidssignaal

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 8

Type: 19 inch rekmontage

Type achterzijde: MTCA.0 dubbele stertopologie

Gegevensoverdracht: 40 GbE; PCIe Gen3

Vermogen per sleuf: 50W

Luchtstroomrichting: Rechts naar links

Rekhoogte: 3U

Type voeding: (2) Enkel volledige grootte PM

Voeding inbegrepen: Nee

I/O achter: Nee

Voldoet aan: PICMG MTCA.0 R2.0

Diepte: 216mm

Hoogte: 133.35mm

Net Weight: 7.9kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

Volledig gemonteerd, bedraad en getest.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE