

PXI Express-systeem, 4 u, 8 sleuven, Gen2/3

CATALOGUSNUMMER

14579-033



Het nVent SCHROFF PXIe systeem met 8 sleuven heeft een 16HP systeemsleuf met 4 Link-configuratie. 3 van de Hybrid Peripheral Slots zijn verbonden door PCIe Gen 3 links met x4 Lanes, de overige 4 Hybrid Peripheral Slots zijn verbonden met PCIe Gen 2 links met 1 Lane elk.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

PXI Express desktopchassis, 4 u, 44 pk

1 PXIe-systeemsleuf en 7 hybride sleuven

Vier-link systeem slot, 3 randapparatuur slots met PCIe Gen3 x4 en 4 randapparatuur slots met PCIe Gen2 x1 Links

Krachtig koelconcept met weinig ventilatorgeluid, 50 W per sleuf bij een temperatuurstijging van 15K

Luchtstroom van onder naar achter met ventilatoren met temperatuurregeling; geïntegreerde chassisbewakingsmodule (CMM)

Breed bereik AC-ingang met netschakelaar aan de achterzijde, aan-uitknop aan de voorzijde (boven)

Externe 10 MHz-klokingangen/uitgangen op achterpaneel

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 8

Type: Desktop

Type achterzijde: PXI Express, configuratie met 4 koppelingen

Gegevensoverdracht: PCIe Gen2; PCIe Gen3

Vermogen per sleuf: 50W

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Luchtstroomrichting: Onder naar achter

Rekhoogte: 4U

Type voeding: Open frame

Voeding inbegrepen: Ja

I/O achter: Nee

Voldoet aan: PXISA PXI-5 R1.1

Diepte: 315mm

Gross Weight: 15kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Systeem in overeenstemming met IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); Backplane, voldoet aan PICMG rev. 3.0 en PXI-5.

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE