


Aarding-/aardklem

CATALOGUSNUMMER

20118-030



Deze mechanische aardingsklemmen zijn ontworpen voor gebruik met kabel-naar-balk in aardings- en verbindingssystemen. De Schroff-aardklem maakt een doorsnede van 100 mm² mogelijk.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Maximale kabeldoorsnede 100 mm²

IBM-compatibele aardingsklem voor het aansluiten van een kast op de aarding van het gebouw

Vertind oppervlak, in overeenstemming met IBM-referentienummer 4716804

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Klem

Afwerking: Gegalaniseerd

Materiaal: Aluminium

Net Weight: 0.073kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE