


Labrack C-rail voor 19-inch stationaire 24 u

CATALOGUSNUMMER

20118-461



Voor montage op de verticale staanders aan de rechter- en linkerkant van het 19-inch vlak; met name geschikt voor kabelogen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor montage op de verticale staanders aan de rechter- en linkerkant van het 19-inch vlak; met name geschikt voor kabelogen

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 24U

Hoeveelheid in verpakking: 2

Afwerking: Verzinkt

Lengte: 1050mm

Materiaal: Staal

Productserie: Labrack

Producttype: C-rail

Gross Weight: 1.67kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de montageset afzonderlijk. Niet geschikt voor mobiele 19-inch laboratoriumrekken.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE