


Labrack 19-inch open rekstanders, 24 u

CATALOGUSNUMMER

20118-741



19-inch standers voor open of kale stellingen met een draagvermogen tot 200 kg. Deze 19-inch standers kunnen worden gemonteerd op een mobiele of vaste voet.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Mobiel of stationair

Verschillende planken

Accessoires voor kabelgoten

Stationair draagvermogen 200 kg of 150 kg (zie specificatietabel) bij een gedefinieerd zwaartepunt in het midden van het laboratoriumrek

Aanbevolen max. chassisdiepte 400 mm

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 24U

Hoogte: 1164mm

Framemateriaal: Staal

Hoeveelheid in verpakking: 1

Voldoet aan: IEC 60297-3-100

Afwerking: Gepoedercoat

Materiaal: Staal

Productserie: Labrack

Producttype: Rek

Statische belasting: 150kg

Breedte: 600mm

Net Weight: 9.6kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE