


Voorpaneel, u-profiel, Refrofit-afscherming, 3 u, 42 pk, 2,5 mm, al, voor geanodiseerd, achter geleidend

CATALOGUSNUMMER

20848-047



Voorpaneel met u-profiel voor EMC-pakking van textiel.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

U-profiel, voorpaneel, al, 2,5 mm, voor geanodiseerd, achter geleidend

Voor EMC-textielpakking

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 3U

Rekbreedte: 42HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Type accessoire: Frontpaneel

Montage: Opschroefbare voorzijde

Type pakking: Textiel

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geleidend

Behandelde randen: Nee

Voldoet aan: IEC 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Diepte (D): 2.5mm

EMC-afscherming: Nee (achteraf te monteren)

Afwerking: Geanodiseerd; Geëloxeerd

Hoogte (H): 128.4mm

Materiaal: Aluminium

Producttype: Frontpaneel

Type: Frontpaneel zonder handgreep

Breedte (W): 213mm

Net Weight: 0.18kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het bevestigingsmateriaal (bussen, kraagschroeven) afzonderlijk.

14 ... 84 pk: Meerdelig u-profiel (voorpaneel met gekrimpde profielen).


Verschillen in afwerking tussen 2 ... 12 pk en 14 ... 84 PK.

2 ... 12 pk: Eendelig u-profiel

Bestel textiel EMC-pakking afzonderlijk.

Standaardhoeveelheid verpakking: 2 tot 28 pk: 5 stuks, 42 tot 84 pk: 1 stuk, alleen geleverd in standaardverpakkingen (SPQ).

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE