











Plug-in unit-kit met IEL-handgreep, afgeschermd, zwart, 6 u, 12 pk

CATALOGUSNUMMER

20848-598



4 TE



5 TE

Plug-in eenheid, met IEL-insteekmachine/uitneemgereedschap, zwarte handgreep, 6 u, voorste eenheid. Het u-vormige voorpaneel maakt afscherming mogelijk met een textielpakking.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

U-vormig voorpaneel voor textielpakking

Geschikt voor insteek- en extractiekrachten tot 700 N (per paar)

Schakel de installatie van een microschakelaar in

De installatie van codeerpennen in overeenstemming met IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10 mogelijk maken

PRODUCTKENMERKEN

Rekbreedte: 12HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Type handgreep: IEL

Montage: Opschroefbare voorzijde; Opschroefbare IO aan achterzijde

Type pakking: Textiel

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geëtst

Behandelde randen: Nee

Voldoet aan: IEC 60297-3-102; IEEE 1101,10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101,1/11

EMC-afscherming: Ja

Afwerking: Geanodiseerd; Geëloxeerd

Hoogte (H): 261.8mm

Materiaal: Aluminium

Producttype: Frontpaneel


Rekhoogte: 6U

Type: Frontpaneel met handgreep (PIU)

Breedte (W): 60.6mm

Net Weight: 0.206kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE